

GELCOAT A SPRUZZO

SCHEDA

Gelcoat formulato con resina poliestere a base di acido isoftalico e glicole neopentilico

Caratteristiche Tecniche

Base: resina poliestere a base di acido isoftalico e glicole neopentilico caricata con inerti

Aspetto: liquido fluido tixotropico

Applicazioni: spruzzo

Peso specifico resina: 1.20 kg/lt.

Catalizzatore: metiletilchetone perossido

Viscosità 25°C: 5.000 mPa.s

Rapporto di catalisi: 100+1.5-2% di MEKP (in peso)

Quantità applicata: da 500 a 800 micron

Stabilità del prodotto: 3 mesi

Gel time in massa (100g+2% MEKP) a 25°C: 5-12 min.

Gel time in film (spessore 0.5 mm+2% MEKP) a 25°C: 20-40 min.

Picco esotermico: 165°C c.a.

Durezza Barcol: 45 c.a. ASTM 2583

Assorbimento d'acqua: <0.2%

HDT ISO75-1974: >95°C

Allungamento a rottura ISO527-66: >2.5%

INDICAZIONI

Descrizione

Gelcoat a spruzzo isoneopentilico formulato con resina poliestere a base di acido isoftalico e glicole neopentilico che possiede ottime caratteristiche meccaniche ed un'elevata resistenza ai raggi UV, all'acqua, ai prodotti chimici e all'invecchiamento in genere, maggiori dei gelcoat isoftalici e ortoftalici.

Il gelcoat a spruzzo si presenta come una vernice fluida specifica per applicazioni a spruzzo (disponibile anche la versione gelcoat a pennello) e dalla spiccata proprietà tixotropica che ne consente l'applicazione in forti spessori anche in verticale.

Per tutte queste sue caratteristiche, il gelcoat isoneopentilico rappresenta il massimo livello qualitativo anche per le applicazioni più esigenti, trovando largo impiego come primo strato di finitura esterna, nella costruzione di manufatti in vetroresina con resina poliestere, destinati all'immersione (es. scafi, tavole da surf, ecc.), al contatto permanente con acqua (es. piscine, vasche, sanitari, tubazioni, serbatoi, ecc.), a resistere ad elevate sollecitazioni (es. carenature di moto, oggetti d'arredamento, ecc.) ed alle esposizioni alle intemperie in genere.

Lo strato esterno del gelcoat infatti, garantisce al manufatto in vetroresina una superficie liscia, dura e compatta dal piacevole aspetto estetico, limitando al contempo i possibili danni dovuti all'esposizione prolungata all'acqua e agli agenti atmosferici.

Il gelcoat a spruzzo può essere inoltre colorato con coloranti universali per ottenere colorazioni ad effetto coprente.

Il gelcoat viene fornito con il relativo indurente al 2%

Modalità di applicazione

Si consiglia di utilizzare il gelcoat ad una temperatura compresa tra 15 e 25°C. e di mescolare accuratamente prima dell'uso.

Per colorare il gelcoat (sia il bianco che il trasparente) consigliamo l'impiego dei coloranti universali, da aggiungere al gelcoat prima del catalizzatore in ragione del 1-5%.

Aggiungere per la catalisi l'apposito catalizzatore MEKP (metiletilchetone perossido) in dotazione in ragione del 1.5-2% in peso. A temperature >25°C si consiglia di ridurre il catalizzatore a 1-1.5%. Evitare di lavorare con temperature inferiori <10°C. Per misurare le piccole dosi di catalizzatore si consiglia l'uso di una bilancia di precisione.

Si consiglia di catalizzare solo la quantità di gelcoat che si riuscirà ad applicare prima della gelificazione (20 minuti c.a.).

Mescolare bene aiutandosi con una spatola ed applicare il gelcoat con una pistola a spruzzo oppure con l'erogatore spray PREVAL sullo stampo precedentemente trattato con cera distaccante e con alcool polivinilico.

Consigliamo di iniziare la spruzzatura del gelcoat fuori dallo stampo per poi portarla all'interno. Spruzzare il gelcoat mantenendo l'erogatore perpendicolare e ad una distanza di 50 cm circa dalla superficie dello stampo. Con movimenti continui e paralleli a velocità costante formare uno strato uniforme di gelcoat. Si consiglia di raggiungere uno spessore di 0,5-0,8 mm. Spruzzare due o tre passate di gelcoat per formare lo spessore totale della pellicola. Spruzzare la passata successiva sempre perpendicolare rispetto alla precedente. Finire la spruzzatura con la pistola fuori dallo stampo.

Se lo spessore di 0,5-0,8 mm (500-800 micron) di gelcoat non può essere raggiunto in una singola applicazione, sarà possibile applicare una seconda mano di gelcoat subito dopo la parziale polimerizzazione della prima (12 ore). Per raggiungere le parti più difficili dello stampo, come le cavità profonde, il gelcoat deve essere applicato con il pennello.

Dopo 12 ore dalla stesura dell'ultima mano di gelcoat si procederà con la stratificazione, sovrapponendo i vari strati di mat in fibra di vetro e stuoia in fibra di vetro opportunamente impregnati con resina poliestere.

I vari strati di fibra di vetro e resina poliestere si legheranno saldamente al gelcoat formando un corpo unico.

Dopo 24 ore dall'ultima mano di resina poliestere, il manufatto in vetroresina sarà pronto per essere sfornato già con la sua finitura esterna in gelcoat.

Le utensili utilizzati per la messa in opera del gelcoat, possono essere puliti con acetone puro o diluente nitro.

Manipolazione e stoccaggio

Conservare in luogo asciutto a 18-25°C e possibilmente nei contenitori originali ermeticamente chiusi. Gli indurenti sono sensibili all'umidità.

In queste condizioni l'attitudine allo stoccaggio corrisponde a quella indicata nella descrizione dei prodotti (due anni).



ANTICHITA' BELSITO s.r.l.
Via Carlo Sereni, 18 – 00146 Roma (RM)
Tel. 06.55.92.262
Fax. 178.220.7800
E-mail : info@antichitabelsito.it
Web : www.antichitabelsito.it

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto indicato. L'utilizzatore è tenuto ad accertare l'idoneità di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico del prodotto.